



Einsteckschaft mit Anzugsgewinde, MK / Bohrfutterkegel: 3/16



Bestelldaten

Bestellnummer	342700 3/16
GTIN	4045197294944
Artikelklasse	32X

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Präzisionsausführung mit MK-Schaft und Innen-Anzugsgewinde.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen mit Morsekegel.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische Beschreibung

Bohrfutterkegel DIN 238	B 16
Kegel-Ø D	15,733 mm
Innenanzugsgewinde	M12
Morsekegel MK Größe	3
Produktart	Bohrfutter-Aufnahme