



Spannpratze kurz, Nutenbreite a: 18mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370665 18
GTIN	4020772077198
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- **Stufenlos verstellbar.**
- **Vergütet, verzinkt und blau passiviert.**

Lieferumfang:

Mit U-Stück, komplett mit T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Technische Beschreibung

Nutenbreite a	18 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1816160
Spannhöhe h	0 - 55 mm
Länge L	130 mm
Breite B	56 mm
Typ	6313K
Produktart	Spannpratze

Zubehör

Rasten-Spannhebel Nutenbreite a 16 mm

370750 16