



Verstellbares Spanneisen abgesetzt, Nutenbreite a: 18mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 370685 18 |
| GTIN | 4020772074647 |
| Artikelklasse | 35A |

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl lackiert, Schrauben-Festigkeit 8.8.

Verwendung:

Zum Erreichen der **niedrigsten Spannhöhe, Spanneisen umdrehen.**

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Absatztiefe A ₂ | 12,5 mm |
| Nutlänge f | 45 mm |
| T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 | Gr. 1816125 |
| Absatzhöhe A ₁ | 10 mm |
| Abstand e Spitze zur Nut | 26 mm |
| Nutenbreite a | 18 mm |

| | |
|-------------|------------|
| Spannhöhe h | 13 - 56 mm |
| Länge L | 125 mm |
| Höhe H | 25 mm |
| Breite B | 50 mm |
| Typ | 6314AV |
| Produktart | Spanneisen |

Zubehör

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Rasten-Spannhebel Nutenbreite a 16 mm | 370750 16 |
|---------------------------------------|-----------|