



Spannpratze kurz, Nutenbreite a: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370665 20
GTIN	4020772077204
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- **Stufenlos verstellbar.**
- **Vergütet, verzinkt und blau passiviert.**

Lieferumfang:

Mit U-Stück, komplett mit T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Technische Beschreibung

T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 2020200
Nutenbreite a	20 mm
Spannhöhe h	0 - 65 mm
Länge L	144 mm
Breite B	66 mm
Typ	6313K
Produktart	Spannpratze

