

**Verstellbares Spanneisen gekröpft, Nutenbreite a: 14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370720 14
GTIN	4020772071295
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Ausführung:**

Spanneisen lackiert. Spannhöhe durch Stützschraube stufenlos einstellbar (ohne Spannhebel).

**Werkstoff:**

Vergütungsstahl, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig!).

**Lieferumfang:**

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

**Technische Beschreibung**

Abstand e Spitze zur Nut	44 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1412100
Nutlänge f	40 mm
Nutenbreite a	14 mm
Spannhöhe h	28 - 56 mm
Höhe H	20 mm
Länge L	125 mm

Breite B	14 mm
Typ	6316V
Produktart	Spanneisen