



Außen-Schnelltaster mit Uhr, Messbereich: 0-10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	438545 0-10
GTIN	4045197634641
Artikelklasse	42C

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Kugelmessauflagen. Der Ausschlag des beweglichen Tastarmes wird auf die Messuhr übertragen. Das Messergebnis kann direkt abgelesen werden.

Verwendung:

Zum schnellen Messen von Außennuten, Wandstärken, Blechen, Rohrwandungen, Folien usw.

Technische Beschreibung

HM-Tastkugel-Ø	2 mm
Ablesung	0,1 mm
Messbereich	0 - 10 mm
Messuhr-Ø	50 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	36 mm
Fehlergrenze	0,1 mm
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Kalibrierung	C7
Produktart	Außen-Schnelltaster

Dienstleistungen

KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S
DAkS-KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S