

MK-Einsteckschaft Präzisionsausführung, MK / Bohrfutterkegel: 3/24



Bestelldaten

Bestellnummer	342600 3/24
GTIN	4045197308634
Artikelklasse	33A

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Mit MK-Schaft und Austreiblappen.

Die **Präzisionsausführung** hat höchste Rundlaufgenauigkeit und ist für selbstspannende Hochleistungs-Bohrfutter Nr. 341000 zu empfehlen.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Bohrmaschinen, Drehmaschinen, Vorrichtungen usw.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische Beschreibung

Bohrfutterkegel DIN 238	B 24
Kegel-Ø D	23,825 mm
Morsekegel MK Größe	3
Produktart	Bohrfutter-Aufnahme