

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Außen-Schnelltaster mit Uhr, Messbereich: 0-20 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	438550 0-20
GTIN	2050001036759
Artikelklasse	46Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Kugelmessauflagen. Der Ausschlag des beweglichen Tastarmes wird auf die Messuhr übertragen. Das Messergebnis kann direkt abgelesen werden. Schutzart **IP65**.

#### Verwendung:

Zum schnellen Messen von Außennuten, Wandstärken, Blechen, Rohrwandungen, Folien usw.

Norm: Werksnorm

Kalibrierung: C7

IP-Schutzart: IP 65

Ablesung: 0,01 mm

Fehlergrenze: 0,03 mm

HM-Tastkugel-Ø: 1,5 mm

maximale Tastarmlänge L (Messtiefe): 80 mm

Messuhr-Ø: 60 mm

### Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 20 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	80 mm
Ablesung	0,01 mm
HM-Tastkugel-Ø	1,5 mm
Messuhr-Ø	60 mm

IP-Schutzart	IP 65
Fehlergrenze	0,03 mm
Kalibrierung	C7
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Produktart	Außenschnelltaster

### Dienstleistungen

Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster	013850
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster	011320