

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitaler Innen-Schnelltaster, Messbereich: 2,5-12,5 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	438974 2,5-12,5
GTIN	2050001055187
Artikelklasse	46Q

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. **Digitalanzeige des Absolutwertes.**

Durch Eingabe von **Preset-Werten** können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081561 Gr. LR3, Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2; Datenkabel Nr. 497440.

Norm: Werksnorm

Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle

Schnittstelle: USB-Schnittstelle

IP-Schutzart: IP 67

Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Zifferschrittwert: 0,005 mm

Fehlergrenze: 0,015 mm

Wiederholpräzision: 0,005 mm

Radius der Schneide: 0,1 mm

minimale Nutbreite: 0,4 mm

maximale Nuttiefe: 0,7 mm

Technische Beschreibung

minimale Nutbreite	0,4 mm
Messbereich	2,5 - 12,5 mm
Zifferschritt看wert	0,005 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	12 mm
maximale Nuttiefe	0,7 mm
Radius der Schneide	0,1 mm
Wiederholpräzision	0,005 mm
Messkraft	0,8 - 1,2 N
Fehlergrenze	0,015 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
IP-Schutzart	IP 67
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C7
Produktart	Innenschnelltaster

Dienstleistungen

Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster	013850
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster	011320

Zubehör

Anschlusskabel Typ D2	497440 D2
-----------------------	-----------

Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Sender Typ S2	498966 S2
Anschlusskabel Typ D1	497440 D1
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabel Typ USB2	497440 USB2
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081556 LR3
Schnittstellenadapter Typ A2	498954 A2