

**Verstellbares Spanneisen gekröpft, Nutenbreite a: 22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370720 22
GTIN	4020772071325
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

Spanneisen lackiert. Spannhöhe durch Stützschraube stufenlos einstellbar (ohne Spannhebel).

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig!).

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Technische Beschreibung

T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 2220160
Nutenbreite a	22 mm
Nutlänge f	70 mm
Abstand e Spitze zur Nut	59 mm
Spannhöhe h	43 - 92 mm
Höhe H	30 mm
Länge L	200 mm

Breite B	22 mm
Typ	6316V
Produktart	Spanneisen