



## Fühlerlehrenrolle 25 mm×5 m, C-Stahl, Dicke: 0,3mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	478520 0,3
GTIN	2050001054395
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenaugigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr. 478502 ab Gr. 0,08).

Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10 m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.

**C-Stahl** – Kohlenstoffstahl, Werkstoff Nr. 1.1274, kaltgewalzt, gehärtet, blanke Oberfläche (**Gr. 0,01 und 0,02 rostfrei**).

#### Verwendung:

Im Vorrichtung- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

### Technische Beschreibung

Dicke	0,3 mm
Fehlergrenze	±7 µm
Norm	Werksnorm

Werkstoff	C-Stahl
Rollen Länge	5 m
Rollen Breite	25 mm
Produktart	Fühlerlehrenband