

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitaler Innen-Schnelltaster, Messbereich: 5-15 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	438974 5-15
GTIN	2050001661609
Artikelklasse	46Q

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. **Digitalanzeige des Absolutwertes.**

Durch Eingabe von **Preset-Werten** können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081561 Gr. LR3, Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2; Datenkabel Nr. 497440.

Norm: Werksnorm

Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle

Schnittstelle: USB-Schnittstelle

IP-Schutzart: IP 67

Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Zifferschrittwert: 0,005 mm

Fehlergrenze: 0,015 mm

Wiederholpräzision: 0,005 mm

HM-Tastkugel-Ø: 0,6 mm

minimale Nutbreite: 0,8 mm

maximale Nuttiefe: 2,3 mm

Technische Beschreibung

minimale Nutbreite	0,8 mm
HM-Tastkugel-Ø	0,6 mm
Messkraft	0,8 - 1,2 N
maximale Nuttiefe	2,3 mm
Wiederholpräzision	0,005 mm
Messbereich	5 - 15 mm
Zifferschritt看wert	0,005 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	35 mm
Fehlergrenze	0,015 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
IP-Schutzart	IP 67
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C7
Produktart	Innenschnelltaster

Dienstleistungen

Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster	013850
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster	011320

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien-Set Internationale Baugröße LR3	081555 LR3
---	------------

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081556 LR3
Sender Typ S2	498966 S2
Anschlusskabel Typ USB2	497440 USB2
Schnittstellenadapter Typ A2	498954 A2
Anschlusskabel Typ D2	497440 D2
Anschlusskabel Typ D1	497440 D1
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965