

**Rasten-Spannhebel, Nutenbreite a: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370750 12
GTIN	4020772074609
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

Rasten-Spannhebel ermöglicht rasches Spannen und Lösen. Mittels Verzahnung lässt sich der Hebel griffgünstig in jede beliebige Stellung bringen.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig!).

Passend für:

Nr. 370720 Gr. 12 und 14 (= M12).

Technische Beschreibung

Nutenbreite a	12 mm
Typ	6621
Produktart	Spannelement