

Kroepelin
Längenmesstechnik**Außen-Schnelltaster mit Uhr für Rohre, Messbereich: 0-20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	438560 0-20
GTIN	2050001036773
Artikelklasse	46Q

Beschreibung**Ausführung:**

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Kugelmessauflagen. Der Ausschlag des beweglichen Tastarmes wird auf die Messuhr übertragen. Das Messergebnis kann direkt abgelesen werden.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,01 mm
Messbereich	0 - 20 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	80 mm
minimaler Bohrungs-Ø	10 mm
Messuhr-Ø	65 mm
HM-Tastkugel-Ø	1,5 mm
IP-Schutzart	IP 65
Fehlergrenze	0,03 mm
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog

Kalibrierung	C7
Produktart	Außen-Schnelltaster

Dienstleistungen

KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S
DAkKS-KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S