

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitaler Innen-Schnelltaster, Messbereich: 10-30 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	438974 10-30
GTIN	2050001055200
Artikelklasse	46Q

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. **Digitalanzeige des Absolutwertes.**

Durch Eingabe von **Preset-Werten** können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081561 Gr. LR3, Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2; Datenkabel Nr. 497440.

Zifferschrittwert: 0,01 mm

Fehlergrenze: 0,03 mm

Wiederholpräzision: 0,01 mm

HM-Tastkugel-Ø: 1 mm

minimale Nutbreite: 1,2 mm

maximale Nuttiefe: 5,2 mm

Technische Beschreibung

minimale Nutbreite	1,2 mm
HM-Tastkugel-Ø	1 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	85 mm
Messkraft	1,1 - 1,6 N

Wiederholpräzision	0,01 mm
Zifferschritt看wert	0,01 mm
maximale Nutttiefe	5,2 mm
Messbereich	10 - 30 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
IP-Schutzart	IP 67
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C7
Produktart	Innenschnelltaster

Dienstleistungen

Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster	013850
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster	011320

Zubehör

Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Sender Typ S2	498966 S2
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081556 LR3
Schnittstellenadapter Typ A2	498954 A2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabel Typ D1	497440 D1

Anschlusskabel Typ D2	497440 D2
Anschlusskabel Typ USB2	497440 USB2