

Kroepelin
Längenmesstechnik**Außen-Schnelltaster mit Uhr für Rohre, Messbereich: 0-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	438560 0-50
GTIN	2050001036780
Artikelklasse	46Q

Beschreibung**Ausführung:**

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Kugelmessauflagen. Der Ausschlag des beweglichen Tastarmes wird auf die Messuhr übertragen. Das Messergebnis kann direkt abgelesen werden.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,05 mm
HM-Tastkugel-Ø	3 mm
Messuhr-Ø	66 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	169 mm
Messbereich	0 - 50 mm
minimaler Bohrungs-Ø	12 mm
IP-Schutzart	IP 65
Fehlergrenze	0,05 mm
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Kalibrierung	C7

Produktart

Außen-Schnelltaster

Dienstleistungen

KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S

023450 S

DAkKS-KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S

023460 S