

**Dickenschnellmesser, Messbereich: 0-10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	438210 0-10
GTIN	4045197204356
Artikelklasse	42C

**Beschreibung****Ausführung:**

Dickenschnellmesser mit Anlifthebel (Messkraft unabhängig vom Benutzer). Rahmen in Leichtbauweise, lackiert. Messflächen gehärtet und geschliffen. Messflächen geläppt.

**Technische Beschreibung**

Messbereich	0 - 10 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	0,02 mm
Messflächen-Ø	10 mm
Ausladung	30 mm
Norm	Werksnorm
Produktart	Dickenschnellmesser
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	C6

## Dienstleistungen

Kalibrierung Dickenschnellmesser maximaler Messbereich 200	023420 200
Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 10 mm	023000 10
DAkkS-Kalibrierung Dickenschnellmesser maximaler Messbereich 30	023430 30