

**Garant****Spiralbohrer HSS W, unbeschichtet, Ø DC h8: 1,8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	114200 1,8
GTIN	4045197015266
Artikelklasse	11B

**Beschreibung****Ausführung:**

Normale Kernstärke ohne Kernanstieg.  
Präziser Spitzenanschliff.  
Geschliffene, großräumige Spannuten mit engem Drall.  
Blankgeschliffene Oberfläche.  
Mit Ausspitzung Form A ab Größe 2,0 mm.

**Empfehlung:****Maximale Bohrtiefe:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	2
Nenn-Ø D <sub>c</sub>	1,8 mm
Spannutenlänge L <sub>c</sub>	22 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	1,8 mm
Gesamtlänge L	46 mm
Vorschub f in Alu Kunststoffe langspanend	0,05 mm/U
Norm	DIN 338
empfohlene maximale Bohrtiefe L <sub>2</sub>	19,3 mm
Spitzenwinkel	130 Grad
Schaft	Zylinderschaft

Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	W
Spiralwinkel	35-40 Grad
Innenkühlung	nein
Farbring	gelb
Produktart	Spiralbohrer

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	45 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	40 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		