

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digitaler Außen-Schnelltaster mit Messkontakt Kugel, Messbereich: 0-20 mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 438575 0-20   |
| GTIN          | 2050001055323 |
| Artikelklasse | 46Q           |

**Beschreibung****Ausführung:**

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Kugelmessauflagen. **Digitalanzeige des Absolutwertes.**

Durch Eingabe von **Preset-Werten** können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

**Lieferumfang:**

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3.

**Sonderzubehör:**

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2, Datenkabel Nr. 497440.

Norm: Werksnorm

Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle

IP-Schutzart: IP 67

Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Zifferschrittweite: 0,01 mm

Fehlergrenze: 0,03 mm

Wiederholpräzision: 0,01 mm

HM-Tastkugel-Ø: 1,5 mm

Messkontaktlänge oben Hb: 24 mm

Messkontaktlänge unten Hf: 24 mm

**Technische Beschreibung**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Messkontaktlänge unten Hf                | 24 mm                                |
| Messkontaktlänge oben Hb                 | 24 mm                                |
| maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)      | 80 mm                                |
| Ziffernschrittwert                       | 0,01 mm                              |
| Messkraft                                | 1,1 - 1,6 N                          |
| Wiederholpräzision                       | 0,01 mm                              |
| Messbereich                              | 0 - 20 mm                            |
| HM-Tastkugel-Ø                           | 1,5 mm                               |
| Fehlergrenze                             | 0,03 mm                              |
| Anzahl enthaltener Batterien             | 1                                    |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3                           |
| Norm                                     | Werksnorm                            |
| Ablesung umschaltbar                     | mm / Inch                            |
| Schnittstelle                            | USB-Schnittstelle                    |
| Schnittstelle                            | Digimatic-Schnittstelle              |
| IP-Schutzart                             | IP 67                                |
| Messwertsicherung                        | einmalige Einstellung des Nullpunkts |
| Messtechnik                              | digital                              |
| Kalibrierung                             | C7                                   |
| Produktart                               | Außenschnelltaster                   |

## Dienstleistungen

|  |        |
|--|--------|
| Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster       | 013850 |
| Signierung laserbeschriftet Typ                | 018940 |
| DAkKS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster | 011320 |

## Zubehör

|   |            |
|---|------------|
| Anschlusskabel Typ D2                               | 497440 D2  |
| Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3 | 081556 LR3 |

|  |             |
|--|-------------|
| Anschlusskabel Typ D1                        | 497440 D1   |
| Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ | 498975      |
| Schnittstellenadapter Typ A2                 | 498954 A2   |
| Anschlusskabel Typ USB2                      | 497440 USB2 |
| Sender Typ S2                                | 498966 S2   |
| Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ       | 498965      |