

Kroepelin
Längenmesstechnik

Innen-Schnelltaster, Messbereich: 40-60mm



Bestelldaten

Bestellnummer	438950 40-60
GTIN	2050001036889
Artikelklasse	46Q

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. Der Ausschlag des beweglichen Tastarmes wird auf die Messuhr übertragen. Das Messergebnis kann direkt abgelesen werden.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

minimale Nutbreite	1,5 mm
Ablesung	0,01 mm
Messbereich	40 - 60 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	80 mm
maximale Nuttiefe	8 mm
HM-Tastkugel-Ø	1 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Messuhr-Ø	65 mm
Kalibrierung	C7
IP-Schutzart	IP 65

Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Produktart	Innen-Schnelltaster

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S
Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S