

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitaler Innen-Schnelltaster, Messbereich: 30-50 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 438974 30-50 |
| GTIN | 2050001055224 |
| Artikelklasse | 46Q |

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. **Digitalanzeige des Absolutwertes.**

Durch Eingabe von **Preset-Werten** können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081561 Gr. LR3, Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2; Datenkabel Nr. 497440.

Norm: Werksnorm

Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle

Schnittstelle: USB-Schnittstelle

IP-Schutzart: IP 67

Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Zifferschrittwert: 0,01 mm

Fehlergrenze: 0,03 mm

Wiederholpräzision: 0,01 mm

HM-Tastkugel-Ø: 1 mm

minimale Nutbreite: 1,2 mm

maximale Nuttiefe: 7 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--|--------------------------------------|
| maximale Nuttiefe | 7 mm |
| Messkraft | 1,1 - 1,6 N |
| minimale Nutbreite | 1,2 mm |
| Messbereich | 30 - 50 mm |
| Ziffernschrittwert | 0,01 mm |
| HM-Tastkugel-Ø | 1 mm |
| maximale Tastarmlänge L (Messtiefe) | 85 mm |
| Wiederholpräzision | 0,01 mm |
| Fehlergrenze | 0,03 mm |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 |
| Norm | Werksnorm |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
| IP-Schutzart | IP 67 |
| Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts |
| Messtechnik | digital |
| Kalibrierung | C7 |
| Produktart | Innenschnelltaster |

Dienstleistungen

| | |
|--|--------|
| Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster | 013850 |
| Signierung laserbeschriftet Typ | 018940 |
| DAkKS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster | 011320 |

Zubehör

| | |
|--|--------|
| Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ | 498975 |
| Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ | 498965 |

| | |
|---|-------------|
| Anschlusskabel Typ D2 | 497440 D2 |
| Anschlusskabel Typ D1 | 497440 D1 |
| Schnittstellenadapter Typ A2 | 498954 A2 |
| Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3 | 081556 LR3 |
| Sender Typ S2 | 498966 S2 |
| Anschlusskabel Typ USB2 | 497440 USB2 |