



Fühlerlehrenrolle 25 mm×5 m, C-Stahl, Dicke: 0,6mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 478520 0,6 |
| GTIN | 2050001054425 |
| Artikelklasse | 48B |

Beschreibung

Ausführung:

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenaugigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr. 478502 ab Gr. 0,08).

Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10 m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.

C-Stahl – Kohlenstoffstahl, Werkstoff Nr. 1.1274, kaltgewalzt, gehärtet, blanke Oberfläche (**Gr. 0,01 und 0,02 rostfrei**).

Verwendung:

Im Vorrichtung- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|-----------|
| Dicke | 0,6 mm |
| Fehlergrenze | ±10 µm |
| Norm | Werksnorm |

| | |
|---------------|------------------|
| Werkstoff | C-Stahl |
| Rollen Länge | 5 m |
| Rollen Breite | 25 mm |
| Produktart | Fühlerlehrenband |