


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Innen-Schnelltaster, Messbereich: 50-70mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	438950 50-70
GTIN	2050001036902
Artikelklasse	46Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. Der Ausschlag des beweglichen Tastarmes wird auf die Messuhr übertragen. Das Messergebnis kann direkt abgelesen werden.

#### Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

### Technische Beschreibung

maximale Nuttiefe	8 mm
minimale Nutbreite	1,5 mm
HM-Tastkugel-Ø	1 mm
Ablesung	0,01 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	80 mm
Messbereich	50 - 70 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Messuhr-Ø	65 mm
Kalibrierung	C7
IP-Schutzart	IP 65

Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Produktart	Innen-Schnelltaster

### Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S
Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S