

**Kroepelin**  
 Längenmesstechnik

## Digitaler Innen-Schnelltaster mit langen Tastarmen, Messbereich: 13-43 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	438978 13-43
GTIN	2050001743169
Artikelklasse	46Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. **Digitalanzeige des Absolutwertes.**

Durch Eingabe von **Preset-Werten** können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

#### Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3, Bedienungsanleitung.

#### Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2; Datenkabel Nr. 497440; Funkadapter Nr. 498954 Gr. A5.

IP-Schutzart: IP 67

Zifferschrittwert umschaltbar: 0,001 mm

Zifferschrittwert umschaltbar: 0,01 mm

Zifferschrittwert umschaltbar: 0,002 mm

Zifferschrittwert umschaltbar: 0,05 mm

Zifferschrittwert umschaltbar: 0,005 mm

Zifferschrittwert umschaltbar: 0,02 mm

### Technische Beschreibung

HM-Tastkugel-Ø	1,3 mm
Wiederholpräzision	0,02 mm

Messbereich	13 - 43 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	127 mm
Messkraft	1,2 - 1,7 N
maximale Nuttiefe	6,5 mm
minimale Nutbreite	2 mm
Fehlergrenze	0,04 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Anzahl enthaltener Batterien	2
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Zifferschrittwert umschaltbar	0,001 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,01 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,002 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,05 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,005 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,02 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C7
Produktart	Innenschnelltaster

## Dienstleistungen

Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster	013850
Signierung laserbeschriftet Typ	018940

DAkKS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster	011320
<b>Zubehör</b>	
Alkali-Mangan Batterien-Set Internationale Baugröße LR3	081555 LR3
Schnittstellenadapter Typ A2	498954 A2
Anschlusskabel Typ USB2	497440 USB2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081556 LR3
Sender Typ S2	498966 S2
Anschlusskabel Typ D1	497440 D1
Anschlusskabel Typ D2	497440 D2
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3