

**Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×10 m, C-Stahl, Dicke: 0,3mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 478504 0,3    |
| GTIN          | 4045197524201 |
| Artikelklasse | 42H           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenaugigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr. 478502 ab Gr. 0,08).

Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10 m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.

**C-Stahl** – Kohlenstoffstahl, Werkstoff Nr. 1.1274, kaltgewalzt, gehärtet, blanke Oberfläche (**Gr. 0,01 und 0,02 rostfrei**).

**Verwendung:**

Im Vorrichtung- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

**Technische Beschreibung**

|              |           |
|--------------|-----------|
| Dicke        | 0,3 mm    |
| Fehlergrenze | ±7 µm     |
| Norm         | Werksnorm |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Toleranz      | T3               |
| Werkstoff     | C-Stahl          |
| Rollen Länge  | 10 m             |
| Rollen Breite | 12,7 mm          |
| Produktart    | Fühlerlehrenband |