

**Dickenmessgerät, Messbereich: 0-30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	438280 0-30
GTIN	4031452200041
Artikelklasse	46C

Beschreibung**Ausführung:**

Dickenmessgerät mit Andrückhebel. Solider, lackierter Rahmen. Messflächen gehärtet und geschliffen.

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 30 mm
Ablesung	0,1 mm
Messflächen-Ø	10 mm
Ausladung	50 mm
Messabweichung MPE (Messbereich)	0,05 mm
Norm	Werksnorm
Produktart	Dickenschnellmesser
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	C6

Dienstleistungen

Kalibrierung Dickenschnellmesser maximaler Messbereich 200	023420 200
DAkkS-Kalibrierung Dickenschnellmesser maximaler Messbereich 30	023430 30