

Kroepelin
 Längenmesstechnik

Digitaler Innen-Schnelltaster mit langen Tastarmen, Messbereich: 30-60 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	438978 30-60
GTIN	2050001743176
Artikelklasse	46Q

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. **Digitalanzeige des Absolutwertes.**

Durch Eingabe von **Preset-Werten** können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3, Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2; Datenkabel Nr. 497440; Funkadapter Nr. 498954 Gr. A5.

IP-Schutzart: IP 67

Zifferschnittwert umschaltbar: 0,005 mm

Zifferschnittwert umschaltbar: 0,01 mm

Zifferschnittwert umschaltbar: 0,001 mm

Zifferschnittwert umschaltbar: 0,02 mm

Zifferschnittwert umschaltbar: 0,05 mm

Zifferschnittwert umschaltbar: 0,002 mm

Technische Beschreibung

Wiederholpräzision	0,02 mm
Messbereich	30 - 60 mm

Messkraft	1,3 - 1,8 N
HM-Tastkugel-Ø	1,5 mm
maximale Nuttiefe	8,5 mm
minimale Nutbreite	2,5 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	127 mm
Fehlergrenze	0,04 mm
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,005 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,01 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,001 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,02 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,05 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,002 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C7
Produktart	Innenschnelltaster

Dienstleistungen

Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster	013850
Signierung laserbeschriftet Typ	018940

DAkKS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster	011320
--	--------

Zubehör

Sender Typ S2	498966 S2
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabel Typ USB2	497440 USB2
Anschlusskabel Typ D2	497440 D2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081556 LR3
Anschlusskabel Typ D1	497440 D1
Schnittstellenadapter Typ A2	498954 A2
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3