

**Dickenmessgerät, Messbereich: 0-50mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 438280 0-50 |
| GTIN | 4031452200430 |
| Artikelklasse | 46C |

Beschreibung**Ausführung:**

Dickenmessgerät mit Andrückhebel. Solider, lackierter Rahmen. Messflächen gehärtet und geschliffen.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Messbereich | 0 - 50 mm |
| Ablesung | 0,1 mm |
| Messflächen-Ø | 10 mm |
| Ausladung | 50 mm |
| Messabweichung MPE (Messbereich) | 0,08 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Produktart | Dickenschnellmesser |
| Messtechnik | analog |

| | |
|--|-------------|
| Verpackung | stabile Box |
| Kalibrierung | C6 |
| Dienstleistungen | |
| Kalibrierung Dickenschnellmesser maximaler Messbereich 200 | 023420 200 |