

Kroepelin
Längenmesstechnik**Innen-Schnelltaster mit langen Tastarmen, Messbereich: 15-65mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	438953 15-65
GTIN	2050001743138
Artikelklasse	46Q

Beschreibung**Ausführung:**

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. Der Ausschlag des beweglichen Tastarmes wird auf die Messuhr übertragen. Das Messergebnis kann direkt abgelesen werden.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

minimale Nutbreite	2,5 mm
Messbereich	15 - 65 mm
Ablesung	0,05 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	188 mm
maximale Nuttiefe	4,5 mm
HM-Tastkugel-Ø	1,5 mm
Fehlergrenze	0,05 mm
Messuhr-Ø	66 mm
Kalibrierung	C7
IP-Schutzart	IP 65
Norm	Werksnorm

Messtechnik	analog
Produktart	Innen-Schnelltaster

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S
Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S