

**Fühlerlehrenrolle 50 mm×5 m, C-Stahl, Dicke: 0,01mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	478525 0,01
GTIN	2050001054029
Artikelklasse	48B

Beschreibung**Ausführung:**

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenauigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr. 478502 ab Gr. 0,08).

Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10 m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.

C-Stahl – Kohlenstoffstahl, Werkstoff Nr. 1.1274, kaltgewalzt, gehärtet, blanke Oberfläche (**Gr. 0,01 und 0,02 rostfrei**).

Verwendung:

Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

Lieferumfang:

Ab Gr. 0,8 Lieferung in Rolle / Ring.

Technische Beschreibung

Dicke	0,01 mm
Fehlergrenze	±2 µm
Norm	Werksnorm

Werkstoff	C-Stahl
Rollen Länge	5 m
Rollen Breite	50 mm
Produktart	Fühlerlehrenband