

**Fühlerlehrenrolle 100 mm×5 m, rostfrei, Dicke: 0,4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	478530 0,4
GTIN	2050001053954
Artikelklasse	48B

**Beschreibung****Ausführung:**

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenaugigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr. 478502 ab Gr. 0,08).

Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10 m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.

**Rostfrei**– rost- und säurebeständiger Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4310 (bzw. 1.4301 Dicke 0,005–0,05 mm), kaltgewalzt, federhart, blanke Oberfläche.

**Verwendung:**

Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

**Lieferumfang:**

Ab Gr. 0,3 Lieferung in Rolle / Ring.

**Technische Beschreibung**

Dicke	0,4 mm
Fehlergrenze	±9 µm
Norm	Werksnorm
Werkstoff	rostfrei
Material	Edelstahl, INOX

Rollen Länge	5 m
Rollen Breite	100 mm
Produktart	Fühlerlehrenband