

Kroepelin
Längenmesstechnik**Innen-Schnelltaster mit langen Tastarmen, Messbereich: 70-120mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	438953 70-120
GTIN	2050001743152
Artikelklasse	46Q

Beschreibung**Ausführung:**

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. Der Ausschlag des beweglichen Tastarmes wird auf die Messuhr übertragen. Das Messergebnis kann direkt abgelesen werden.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	192 mm
Ablesung	0,05 mm
HM-Tastkugel-Ø	2 mm
minimale Nutbreite	3,3 mm
maximale Nuttiefe	8 mm
Messbereich	70 - 120 mm
Fehlergrenze	0,05 mm
Messuhr-Ø	66 mm
Kalibrierung	C7
IP-Schutzart	IP 65

Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Produktart	Innen-Schnelltaster

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S
KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S