



## Fühlerlehrenrolle 100 mm×5 m, rostfrei, Dicke: 0,5mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 478530 0,5    |
| GTIN          | 2050001053961 |
| Artikelklasse | 48B           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenaugigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr. 478502 ab Gr. 0,08).

Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10 m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.

**Rostfrei**– rost- und säurebeständiger Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4310 (bzw. 1.4301 Dicke 0,005–0,05 mm), kaltgewalzt, federhart, blanke Oberfläche.

#### Verwendung:

Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

#### Lieferumfang:

Ab Gr. 0,3 Lieferung in Rolle / Ring.

### Technische Beschreibung

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Dicke        | 0,5 mm          |
| Fehlergrenze | ±10 µm          |
| Norm         | Werksnorm       |
| Werkstoff    | rostfrei        |
| Material     | Edelstahl, INOX |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Rollen Länge  | 5 m              |
| Rollen Breite | 100 mm           |
| Produktart    | Fühlerlehrenband |