

Konus-Klemmhülse für Gewindebohrer, MK/Ø: 1/4



Bestelldaten

Bestellnummer	345000 1/4
GTIN	4045197311573
Artikelklasse	37E

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet, Bohrung und Außenkegel geschliffen.

Verwendung:

Zur Aufnahme von zylindrischen Gewindebohrern und Reibahlen mit Vierkantmitnahme.

Norm:

DIN 6328

Einsatzdaten:

Zur Aufnahme in Stellhülsen, Pendelhalter, Schnellwechseleinsätze und Mehrspindlern bei eng aneinanderliegenden Spindeln.

Hinweis:

Nicht für Fräsarbeiten geeignet!

Technische Beschreibung

für Schaft-□	3 mm
für Schaft-Ø	4 mm
Produktart	Klemmhülse