

## Konus-Klemmhülse für Gewindebohrer, MK/Ø: 2/9



### Bestelldaten

Bestellnummer	345000 2/9
GTIN	4045197311689
Artikelklasse	37E

### Beschreibung

**Ausführung:**

Ganz gehärtet, Bohrung und Außenkegel geschliffen.

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von zylindrischen Gewindebohrern und Reibahlen mit Vierkantmitnahme.

**Norm:**

**DIN 6328**

**Einsatzdaten:**

Zur Aufnahme in Stellhülsen, Pendelhalter, Schnellwechseleinsätze und Mehrspindlern bei eng aneinanderliegenden Spindeln.

**Hinweis:**

Nicht für Fräsarbeiten geeignet!

### Technische Beschreibung

für Schaft-□	7 mm
für Schaft-Ø	9 mm
Produktart	Klemmhülse