

**Spanneisen, DIN 6314, Schlitzbreite×ganze Länge: 7X50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	371000 7X50
GTIN	4020772070007
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Werkstoff:**

Vergütungsstahl, lackiert.

Technische Beschreibung

für Spannschrauben	M6
Höhe	10 mm
Schlitzbreite	7 mm
Breite	20 mm
ganze Länge	50 mm
Typ	6314
Norm	DIN 6314
Produktart	Spanneisen