

**Gabel-Spanneisen abgesetzt, Nutenbreite a: 10mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 370810 10 |
| GTIN | 4020772073183 |
| Artikelklasse | 35A |

Beschreibung**Ausführung:**

Vergütungsstahl, lackiert.

Verwendung:

Zum Erreichen der **niedrigsten Spannhöhe, Spanneisen umdrehen.**

Werkstoff:

Schrauben-Festigkeit 8.8.

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschrauben DIN 787 (siehe Nr. 375300).

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Abstand e Spitze zum Nutende | 70 mm |
| Nutenbreite a | 10 mm |
| T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 | Gr. 101080 |
| Spannhöhe h | 8 - 37 mm |
| Länge L | 100 mm |

| | |
|------------|------------|
| Höhe H | 20 mm |
| Breite B | 30 mm |
| Typ | 6315V |
| Produktart | Spanneisen |