

## Konus-Klemmhülse für Gewindebohrer, MK/Ø: 2/10



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 345000 2/10   |
| GTIN          | 4045197311696 |
| Artikelklasse | 37E           |

### Beschreibung

**Ausführung:**

Ganz gehärtet, Bohrung und Außenkegel geschliffen.

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von zylindrischen Gewindebohrern und Reibahlen mit Vierkantmitnahme.

**Norm:**

**DIN 6328**

**Einsatzdaten:**

Zur Aufnahme in Stellhülsen, Pendelhalter, Schnellwechseleinsätze und Mehrspindlern bei eng aneinanderliegenden Spindeln.

**Hinweis:**

Nicht für Fräsarbeiten geeignet!

### Technische Beschreibung

|              |            |
|--------------|------------|
| für Schaft-□ | 8 mm       |
| für Schaft-Ø | 10 mm      |
| Produktart   | Klemmhülse |