



Gabel-Spanneisen mit Nase, DIN 6315 GN, Schlitzbreite×ganze Länge: 26X315mm



Bestelldaten

Bestellnummer	371400 26X315
GTIN	4020772070953
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Technische Beschreibung

Schlitzbreite	26 mm
ganze Länge	315 mm
für Spannschrauben	M24
Höhe	40 mm
Breite	70 mm
Typ	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produktart	Spanneisen