

Konus-Klemmhülse für Gewindebohrer, MK/Ø: 1/5,5



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 345000 1/5,5 |
| GTIN | 4045197311603 |
| Artikelklasse | 37E |

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet, Bohrung und Außenkegel geschliffen.

Verwendung:

Zur Aufnahme von zylindrischen Gewindebohrern und Reibahlen mit Vierkantmitnahme.

Norm:

DIN 6328

Einsatzdaten:

Zur Aufnahme in Stellhülsen, Pendelhalter, Schnellwechseleinsätze und Mehrspindlern bei eng aneinanderliegenden Spindeln.

Hinweis:

Nicht für Fräsarbeiten geeignet!

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|------------|
| für Schaft-□ | 4,3 mm |
| für Schaft-Ø | 5,5 mm |
| Produktart | Klemmhülse |