



Gabel-Spanneisen mit Nase, DIN 6315 GN, Schlitzbreite×ganze Länge: 33X315mm



Bestelldaten

Bestellnummer	371400 33X315
GTIN	4020772070960
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Technische Beschreibung

Schlitzbreite	33 mm
für Spannschrauben	M30
ganze Länge	315 mm
Breite	80 mm
Höhe	50 mm
Typ	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produktart	Spanneisen