



Gabel-Spanneisen abgesetzt, Nutenbreite a: 14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370810 14
GTIN	4020772073206
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl, lackiert.

Verwendung:

Zum Erreichen der **niedrigsten Spannhöhe, Spanneisen umdrehen.**

Werkstoff:

Schrauben-Festigkeit 8.8.

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschrauben DIN 787 (siehe Nr. 375300).

Technische Beschreibung

T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1412100
Nutenbreite a	14 mm
Abstand e Spitze zum Nutende	90 mm
Spannhöhe h	10 - 45 mm
Länge L	125 mm

Höhe H	25 mm
Breite B	40 mm
Typ	6315V
Produktart	Spanneisen

Zubehör

Rasten-Spannhebel Nutenbreite a 12 mm	370750 12
---------------------------------------	-----------