



## Gabel-Spanneisen mit Nase, DIN 6315 GN, Schlitzbreite×ganze Länge: 11X125mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	371400 11X125
GTIN	4020772070878
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

**Werkstoff:**

Vergütungsstahl, lackiert.

### Technische Beschreibung

Schlitzbreite	11 mm
Höhe	20 mm
Breite	30 mm
ganze Länge	125 mm
für Spannschrauben	M10
Typ	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produktart	Spanneisen