



Gabel-Spanneisen mit Nase, DIN 6315 GN, Schlitzbreite×ganze Länge: 33X400mm



Bestelldaten

Bestellnummer	371400 33X400
GTIN	4020772070977
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Technische Beschreibung

für Spannschrauben	M30
ganze Länge	400 mm
Breite	80 mm
Höhe	50 mm
Schlitzbreite	33 mm
Typ	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produktart	Spanneisen