



## Spanneisen leicht, Nut×Länge Spannschraube: 20X200 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	370830 20X200
GTIN	4020772377564
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Vorteil:

Durch die enorme Gewichtseinsparung der leichten Bauweise kann dieses Spanneisen zusätzlich zu allen anderen Spannaufgaben auch bei rotierenden Spannaufgaben eingesetzt werden. Es sind keine weiteren Spannunterlagen zum Erreichen der benötigten Spannhöhe notwendig.

#### Lieferumfang:

Komplett mit Spannschrauben DIN 787.

#### Hinweis:

Stellschraube Nr. 370840 muss separat bestellt werden.

Spannhöhe h: 16 - 89,5 mm

T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300: Gr. 2020200

Länge L: 200 mm

Breite B: 49 mm

Höhe H: 44 mm

Gewinde G: M20

### Technische Beschreibung

T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 2020200
Länge Spannschraube	200 mm

Gewinde G	M20
Nutenbreite a	20 mm
Spannhöhe h	16 - 89,5 mm
Länge L	200 mm
Breite B	49 mm
Höhe H	44 mm
Typ	6311
Produktart	Spanneisen

---

## Zubehör

Stützschraube Gewinde G × Länge L 16X55	370840 16X55
Stützschraube Gewinde G × Länge L 16X90	370840 16X90
Stützschraube Gewinde G × Länge L 20X109	370840 20X109
Stützschraube Gewinde G × Länge L 24X137	370840 24X137
Stützschraube Gewinde G × Länge L 12X49	370840 12X49
Stützschraube Gewinde G × Länge L 12X94	370840 12X94
Stützschraube Gewinde G × Länge L 10X39	370840 10X39
Stützschraube Gewinde G × Länge L 20X69	370840 20X69
Stützschraube Gewinde G × Länge L 30X180	370840 30X180
Stützschraube Gewinde G × Länge L 24X87	370840 24X87