



Gabel-Spanneisen mit Nase, DIN 6315 GN, Schlitzbreite×ganze Länge: 14X160mm



Bestelldaten

Bestellnummer	371400 14X160
GTIN	4020772070885
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Technische Beschreibung

Höhe	25 mm
ganze Länge	160 mm
für Spannschrauben	M12; M14
Schlitzbreite	14 mm
Breite	40 mm
Typ	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produktart	Spanneisen