

Konus-Klemmhülse für Gewindebohrer, MK/Ø: 1/7



Bestelldaten

Bestellnummer	345000 1/7
GTIN	4045197311627
Artikelklasse	37E

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet, Bohrung und Außenkegel geschliffen.

Verwendung:

Zur Aufnahme von zylindrischen Gewindebohrern und Reibahlen mit Vierkantmitnahme.

Norm:

DIN 6328

Einsatzdaten:

Zur Aufnahme in Stellhülsen, Pendelhalter, Schnellwechseleinsätze und Mehrspindlern bei eng aneinanderliegenden Spindeln.

Hinweis:

Nicht für Fräsarbeiten geeignet!

Technische Beschreibung

für Schaft-Ø	7 mm
für Schaft-□	5,5 mm
Produktart	Klemmhülse