

**Spanneisen, DIN 6314, Schlitzbreite×ganze Länge: 14X125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	371000 14X125
GTIN	4020772070045
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Werkstoff:**

Vergütungsstahl, lackiert.

**Technische Beschreibung**

Höhe	20 mm
ganze Länge	125 mm
für Spannschrauben	M12; M14
Breite	40 mm
Schlitzbreite	14 mm
Typ	6314
Norm	DIN 6314
Produktart	Spanneisen