



Gabel-Spanneisen mit Nase, DIN 6315 GN, Schlitzbreite×ganze Länge: 14X200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	371400 14X200
GTIN	4020772070892
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Technische Beschreibung

für Spannschrauben	M12; M14
Höhe	25 mm
Breite	40 mm
ganze Länge	200 mm
Schlitzbreite	14 mm
Typ	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produktart	Spanneisen