

## Konus-Klemmhülse für Gewindebohrer, MK/Ø: 1/8



### Bestelldaten

Bestellnummer	345000 1/8
GTIN	4045197311634
Artikelklasse	37E

### Beschreibung

**Ausführung:**

Ganz gehärtet, Bohrung und Außenkegel geschliffen.

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von zylindrischen Gewindebohrern und Reibahlen mit Vierkantmitnahme.

**Norm:**

**DIN 6328**

**Einsatzdaten:**

Zur Aufnahme in Stellhülsen, Pendelhalter, Schnellwechseleinsätze und Mehrspindlern bei eng aneinanderliegenden Spindeln.

**Hinweis:**

Nicht für Fräsarbeiten geeignet!

### Technische Beschreibung

für Schaft-Ø	8 mm
für Schaft-□	6,2 mm
Produktart	Klemmhülse